



LUSTER Q5

REF: L5200

CARACTERÍSTICAS

K2 LUSTER Q5 BLUE é uma pasta para utilização na última etapa do polimento mecânico de vernizes e muitas outras superfícies. Elimina marcas circulares de polimento (hologramas) e micro riscos. Proporciona um brilho espelhado muito elevado e uma cor profunda. Produz pouco calor durante o funcionamento, pelo que não sobre aquece a superfície. Recomendado para o polimento de todo o tipo de tintas automóveis, industriais, produtos de composição, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicas e muitas outras.

COMO UTILIZAR:

A pasta é adequada para utilização com esponjas macias ou de polimento (por exemplo, K2 DURAFLEX L613, L614, L643, L644).

1. Antes do polimento, a superfície deve estar limpa.
2. Agite a embalagem antes da aplicação.
3. Aplique a pasta na esponja de polimento.
4. Espalhe a pasta a uma velocidade baixa (aprox. 600 rpm), depois aumente para aproximadamente 1.500 rpm e faça o polimento até obter um brilho elevado.
5. Após o polimento, limpe as superfícies com um pano de microfibras.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
0,250 GRAMAS



COR
BRANCO



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
5906534019776